




Unidad de evaluación para supervisión de deslizamiento

C230/230VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	75 x 100 x 110
Campo de aplicación		
Aplicación		visualización the la cinta con 2 sensores en cada extremo del transportador controlando el desalineamiento; Control de desalineamiento para cintas transportadoras para la prevención de rotura de correas y daños posteriores
Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 230
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	47...63
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas relé: 2
Salidas		
Número de salidas relé		2
Poder de corte		6 A / 1000 VA / 250 V AC
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...50



Unidad de evaluación para supervisión de deslizamiento

C230/230VAC

Grado de protección	IP 40
Grado de protección de los bornes	IP 20

Datos mecánicos	
Peso [g]	624
Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones [mm]	75 x 100 x 110
Materiales	plástico

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, rojo
	Señal de entrada	4 x LED, verde
	error	4 x LED, rojo

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2.5 mm²

Conexión

