



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC/0-20mA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available



Características del producto

Carcasa carcasa para montaje en carril DIN

Campo de aplicación

Aplicación evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación

Datos eléctricos

Tensión nominal AC	[V]	< 230
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1; Número de salidas relé: 1

Salidas

Número de salidas relé	1
Poder de corte	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Número de salidas analógicas	1
Salida analógica de corriente	[mA] 0...20
Carga máx.	[Ω] 500



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC/0-20mA

Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[Imp/min]	5...50
Precisión / variaciones		
Histéresis	[% del Sr]	5...100
Repetibilidad	[% del Sr]	1
Tiempos de respuesta		
Temporización de arranque	[s]	0,5...15
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	ajuste fino con potenciómetro	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Grado de protección	IP 40	
Grado de protección de los bornes	IP 20	
Datos mecánicos		
Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN	
Materiales	plástico	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	LED, rojo
Conexión eléctrica		
Conexión		