




Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC/WINDOW

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Campo de aplicación		
Aplicación		evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación
Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 230
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas relé: 2
Salidas		
Número de salidas relé		2
Poder de corte		17 V DC / 10 mA ...24 V DC / 200 mA
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[Imp/min]	20...200



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC/WINDOW

Precisión / variaciones		
Histéresis	[% del Sr]	> 5
Nota sobre la histéresis		fijo
Repetibilidad	[% del Sr]	1
Tiempos de respuesta		
Temporización de arranque	[s]	0,5...15
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		ajuste fino con potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Señal de entrada	1 x LED, amarillo
	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
Conexión eléctrica		
Conexión		