




Prolongador

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	8...32 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	94,3
Materiales	PA; conector hembra: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM	
Material de la tuerca	latón, niquelado	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

E12679



Prolongador


VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - conector hembra


Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

