




Módulo de alimentación para fusible electrónico

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 campo de rotulación
- 2 bornes con resorte de empuje salida de conmutación 13/14
- 3 borne con resorte de empuje 0 V
- 4 borne con resorte de empuje 24 V DC



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	según MBTS/MBTP
Tensión nominal DC	[V]	24
Tensión de entrada DC	[V]	19,2...30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 24 V DC)	[ms]	10
Corriente de entrada (tensión nominal 24 V DC)	[A]	40
Corriente de reposo	[mA]	10
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...70
Grado de protección		IP 20; (en la parte frontal)
Grado de suciedad		2
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-3	emisión de perturbaciones
	EN 61000-6-2	inmunidad a perturbaciones
Datos mecánicos		
Peso	[g]	67
Dimensiones	[mm]	80 x 12,5 x 98

Módulo de alimentación para fusible electrónico

Fuse/Standard/24VDC/Module

Conexión eléctrica

bornes con resorte de empuje:

leva/regleta de contactos:

Conexión

