




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-E3



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica	
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	1200
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	400
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Datos mecánicos		
Peso	[g]	95,5
Tipo de cabezal de detección	recto	



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-E3

Diámetro del cabezal de detección [mm]	3
Longitud del cabezal de detección [mm]	10
Longitud total [mm]	600
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposición de fibra	●
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	metal silicona

Accesorios

Componentes incluidos	E20103
-----------------------	--------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------