



Amplificador de conmutación

N600/110VAC/0,1A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DN0210

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available



Características del producto

Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN
---------	------------------------------------

Campo de aplicación

Aplicación	Suministro de corriente y evaluación de señales
------------	---

Datos eléctricos

Tensión nominal AC	[V]	< 110
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	47...63
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (± 5 %, ≤ 100 mA)

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas relé: 1
------------------------------	---------------------------

Salidas

Número de salidas relé	1
Poder de corte	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...50
Grado de protección		IP 40



Amplificador de conmutación

N600/110VAC/0,1A

Grado de protección de los bornes	IP 20
-----------------------------------	-------

Datos mecánicos

Peso [g]	430,4
Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN
Materiales	plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	LED, rojo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...4 mm²

Conexión

