


DTC510



Cabezal de lectura/escritura RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED amarillo
- 2 LED verde
- 2 LED rojo



Campo de aplicación

Homologación de equipos radioeléctricos para

EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; Japón; Taiwán; India; Singapur; China; Corea del Sur; Israel

Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos

La lista de países que aplican la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE está disponible en "Descargas".

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

9...32 DC

Consumo de corriente [mA]

≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)

Clase de protección

III

Frecuencia de trabajo [MHz]

13,56

Estándar RFID

ISO 15693

Rango de detección

Distancia respecto al tag [mm]

≤ 60

Interfaces

Interfaz de comunicación

CAN

CAN


Protocolo

CANopen



Cabezal de lectura/escritura RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repetidamente
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / no repetidamente
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Datos mecánicos		
Peso	[g]	180
Carcasa		rectangular
Superficie activa		orientable en 5 posiciones
Dimensiones	[mm]	40 x 40 x 54
Materiales		Carcasa: PA; piezas metálicas: Acero inoxidable
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Preoperational Mode	1 x LED, verde encendido
	Operational Mode	1 x LED, verde parpadea
	comunicación del tag	1 x LED, amarillo encendido
	errores	1 x LED, rojo parpadea
Notas		
Notas		para distancias a otros tag, véase la ficha técnica correspondiente (E803xx)
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Conector: 1 x M12, giratorio, con bloqueo; codificación: A		
		
1	no utilizado	
2	U+	
3	puesta a tierra	
4	CAN_H	
5	CAN_L	