




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	60
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	90
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	570
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	300
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	48,5
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M6	



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Longitud del cabezal de detección [mm]	35
Longitud total [mm]	2000
Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Disposición de fibra	
Diámetro de la bobina [mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Material de la fibra	PMMA
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PE

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable arandelas dentadas: 2
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------