


DV1004



Tiras LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68



Campo de aplicación

Aplicación

señalización de estados de máquinas

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	21,6...26,4 DC
Tensión nominal DC	[V]	24; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente	[mA]	1600
Temperatura del color	[K]	4000
Flujo luminoso	[lm]	rojo: 101,2; verde: 188,8; azul: 37; blanco: 285,2
Nota sobre el flujo luminoso	[lm]	Los datos del flujo luminoso se refieren a una banda LED de un metro
Vida útil típ.	[h]	30000

Entradas

Conexión de las entradas digitales

24 V PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...45
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	4000
Grado de protección		IP 68
Grado de suciedad		2

Homologaciones / pruebas

Homologación

IEC 62471; IEC 62031

Datos mecánicos

Peso	[g]	123,8
Dimensiones	[mm]	1015 x 14,2 x 4,5

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	señalización de estados de máquinas	LED, multicolor RGB
	luz de montaje	LED, blanco

DV1004



Tiras LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m

Conector: M12; codificación: A



1	+ rojo
2	+ verde
3	GND
4	+ blanco
5	+ azul

Diagramas y curvas

