




Prolongador

VDOGH050VAS0001E05STGH050VAS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




| Campo de aplicación     |      |                                       |
|-------------------------|------|---------------------------------------|
| Característica especial |      | Libre de siliconas; Contactos dorados |
| Libre de siliconas      |      | sí                                    |
| Datos eléctricos        |      |                                       |
| Tensión de alimentación | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                     |
| Corriente máxima total  | [A]  | 4                                     |
| Condiciones ambientales |      |                                       |
| Temperatura ambiente    | [°C] | -25...100                             |
| Grado de protección     |      | IP 68; IP 69K                         |
| Datos mecánicos         |      |                                       |
| Materiales              |      | PVC                                   |
| Material del cuerpo     |      | PVC                                   |
| Material de la tuerca   |      | inox (1.4404 / 316L)                  |
| Notas                   |      |                                       |
| Cantidad por pack       |      | 1 unid.                               |

**Prolongador**


VDOGH050VAS0001E05STGH050VAS

**Conexión eléctrica - Conector macho**

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

**Conexión eléctrica**

Cable: 1 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

**Conexión****Conexión eléctrica - conector hembra**

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

