


Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Campo de aplicación

Resistencia a la presión	[bar]	8
--------------------------	-------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	83,7
Dimensiones	[mm]	G 1 1/2 / L = 60
Nombre de la rosca		G 1 1/2
Materiales		Adaptador: POM
Conexión de sensores		Adaptador para varilla a presión Ø 34 mm
Conexión de proceso		conexión de rosca G 1 1/2 rosca exterior

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------