

E18317



Prolongador

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	204,116
Materiales	PVC	
Material del cuerpo	PVC	
Material de la tuerca	zinc, recubrimiento de epóxido	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

Prolongador

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: zinc, recubrimiento de epóxido; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

**Conexión eléctrica**

Cable: 0,3 m, PVC, Libre de halógenos, amarillo, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión**Conexión eléctrica - conector hembra**

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: zinc, recubrimiento de epóxido; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

