




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-W-M6/1,2M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF	
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	30
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...150
Datos mecánicos		
Peso	[g]	85,5
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M6	
Longitud del cabezal de detección	[mm]	35
Longitud total	[mm]	1200
Radio de curvatura mínimo	[mm]	45
Disposición de fibra		

E21152



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-W-M6/1,2M

Diámetro de la bobina	[mm]	1,6
Diámetro de la fibra	[mm]	0,05
Diámetro exterior	[mm]	5,4
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4571 / 316Ti)
Material del revestimiento		metal silicona
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.