


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M



1 Borde de referencia

Campo de aplicación

Característica especial	Supresión de fondo
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Radio de flexión reducido

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB50; OBF; OCF
Supresión de fondo disponible	sí

OB50

Alcance de la fibra óptica [mm]	6
---------------------------------	---

OBF

Alcance de la fibra óptica [mm]	10
---------------------------------	----

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica [mm]	20
---------------------------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Peso [g]	54
Altura del cabezal de detección [mm]	5
Ancho del cabezal de detección [mm]	35
Longitud del cabezal de detección [mm]	23
Dimensiones del cabezal de detección [mm]	5 x 35 x 23
Longitud total [mm]	2000
Radio de curvatura mínimo [mm]	10
Disposición de fibra	●
Diámetro de la bobina [mm]	2 x 1
Material de la fibra	PMMA

E20756



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PE
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.