




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-50-V-V-M5/16/R



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OBF; ODF; OMF
OBF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	1000
ODF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	4
OMF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	800
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-58...315
Datos mecánicos	
Peso [g]	204
Tipo de cabezal de detección	acodado
Longitud total [mm]	900
Radio de curvatura mínimo [mm]	19
Disposición de fibra	●
Material de la fibra	vidrio

E20825



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-50-V-V-M5/16/R

Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	inox (1.4305 / 303)
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M8
	anillos de apriete: 2
	Juntas tóricas: 2
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.