


Tag RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



- 1 Tag
2 marca de posicionamiento del tag centro de la antena



Campo de aplicación

Aplicación	Codificación de portapiezas en cintas transportadoras con guía
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C]	-25...85
Temperatura pico (pasiva) [°C]	90

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo [MHz]	13,56
Tamaño de memoria [bit]	896
Tipo de memoria	EEPROM
Tipo de chip	Vigo
Número de bloques	28
Tamaño del bloque [Byte]	4
Unique Identification Number [Byte] (UID)	8
Estándar RFID	ISO 15693
Ciclos de lectura máx.	ilimitado
Ciclos de escritura máx.	100000

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...90
Grado de protección	IP 67



Tag RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Homologación de equipos radioeléctricos	ISO 15693	
Datos mecánicos		
Peso [g]	10	
Carcasa	Soporte para TAG para uso en portapiezas	
Tipo de montaje	montaje en metal y no metal; (atornillado ; Pegar sobre la superficie)	
Dimensiones [mm]	18 x 33 x 16,9	
Materiales	PBT naranja; PA negro	
Accesorios		
Componentes incluidos		
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Otros datos		
distancia de lectura en caso de montaje en metal (mm)		
ANT410 / DTI410	4	
ANT411 / DTI411	5	
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-	
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10	
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5	
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15	
ANT513 / DTI513 / DTC510	20	
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5	
ANT600 / DTI600	15	