




Tag RFID

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit



Campo de aplicación

Aplicación	Codificación de portapiezas en cintas transportadoras con guía
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C]	-20...85
Temperatura pico (pasiva) [°C]	90

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo [MHz]	13,56
Tamaño de memoria [bit]	896
Tipo de memoria	EEPROM
Tipo de chip	ICODE SLIX
Número de bloques	28
Tamaño del bloque [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
Estándar RFID	ISO 15693
Ciclos de lectura máx.	ilimitado
Ciclos de escritura máx.	100000

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...90
Grado de protección	IP 68

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Homologación de equipos radioeléctricos	ISO 15693	

Datos mecánicos

Peso [g]	1,85
Tipo de montaje	montaje en materiales no metálicos; (Pegar sobre la superficie)
Dimensiones [mm]	Ø 4 / L = 22
Materiales	vidrio

Notas

Cantidad por pack	10 unid.
-------------------	----------



Tag RFID

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit

Otros datos

distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	30
ANT513 / DTI513 / DTC510	40
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-