




Tag RFID

ID-TAG/Tear Shape/06



Campo de aplicación

Aplicación	Codificación de portapiezas en cintas transportadoras con guía
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C]	-25...55
Temperatura pico (pasiva) [°C]	75

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo [MHz]	13,56
Tamaño de memoria [bit]	896
Tipo de memoria	EEPROM
Tipo de chip	ICODE SLIX
Número de bloques	28
Tamaño del bloque [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
Estándar RFID	ISO 15693
Ciclos de lectura máx.	ilimitado
Ciclos de escritura máx.	100000

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...55
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 66

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Homologación de equipos radioeléctricos	ISO 15693	

Datos mecánicos

Peso [g]	21,6
Tipo de montaje	montaje en materiales no metálicos; (argolla de sujeción)
Dimensiones [mm]	40 x 31 x 4,8
Materiales	ABS

E80387



Tag RFID

ID-TAG/Tear Shape/06

Notas

Cantidad por pack	5 unid.
-------------------	---------

Otros datos

distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80