




Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	2
Corriente máxima total	[A]	6
Salidas		
Alimentación	PNP	



Caja repartidora

ZDOAF03BMSS0010H12


Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	969,5
Materiales		PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo		PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central		10
Tipo de conector		M8
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	10 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Accesorios (opcionales)	Tapón de protección: 2 x M8, E73005	
	etiquetas: 11	
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (21 x Ø 0,2 mm)		
Conexión eléctrica - conector hembra		
Conector: 1 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado		



Caja repartidora

ZDOAF03BMSS0010H12

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo