




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R3/3m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF
OIF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	64
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	acodado
Longitud total [mm]	3000
Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Materiales	Adaptador: PA
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC

E20334



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R3/3m

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------