




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-M8/1,5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20221  
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Campo de aplicación                             |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Principio de funcionamiento                     | Sistema de reflexión directa |
| Rango de detección                              |                              |
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OIF                          |
| OIF                                             |                              |
| Alcance de la fibra óptica [mm]                 | 63                           |
| Condiciones ambientales                         |                              |
| Temperatura ambiente [°C]                       | -20...80                     |
| Datos mecánicos                                 |                              |
| Tipo de cabezal de detección                    | recto                        |
| Rosca del cabezal de detección                  | M8                           |
| Longitud total [mm]                             | 1500                         |
| Radio de curvatura mínimo [mm]                  | 30                           |
| Materiales                                      | Adaptador: PA                |
| Material de la fibra                            | vidrio                       |

# E20398



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-M8/1,5M

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Material del cabezal de la fibra | aluminio |
| Material del revestimiento       | PVC      |
| Notas                            |          |
| Cantidad por pack                | 1 unid.  |