




Display IO-Link

IO-Link DISPLAY 1,44"



Campo de aplicación	
Característica especial	Contactos dorados
Aplicación	Pantalla para valores del proceso, textos y mensajes definibles que son asignados desde el controlador
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 47
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Software / programación	
Opciones de parametrización	pantalla, forma de visualización (número, texto, código QR)
Interfaces	
Interfaz de comunicación	IO-Link
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Perfiles	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Modo SIO	no
Clase de puerto de maestro requerido	A
Datos del proceso binarios	6
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	8,4



Display IO-Link

IO-Link DISPLAY 1,44"

DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	681
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	0...60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20...80	
Grado de protección	IP 65; IP 67	
Homologaciones / pruebas		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF [años]	5,63	
Datos mecánicos		
Peso [g]	174	
Materiales	inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación		pantalla a color 1,44", 128 x 128 píxeles
		2 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Conector: 1 x M12; Contactos: dorado		