




Tag RFID

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



taladro de montaje Ø 4,0 x 3,7 mm



Campo de aplicación

Instalación	montaje en metal y no metal
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C]	-40...85
Temperatura pico (pasiva) [°C]	125

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo [MHz]	13,56
Tamaño de memoria [bit]	896
Tipo de memoria	EEPROM
Tipo de chip	ICODE SLIX
Número de bloques	28
Tamaño del bloque [Byte]	4
Unique Identification Number [Byte] (UID)	8
Estándar RFID	ISO 15693
Ciclos de lectura máx.	ilimitado
Ciclos de escritura máx.	100000

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...125
Grado de protección	IP 68

Homologaciones / pruebas

Homologación de equipos radioeléctricos	ISO 15693
---	-----------

Datos mecánicos

Peso [g]	1,6
Tipo de montaje	montaje en metal y no metal
Dimensiones [mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Materiales	PPA GF30; resina epoxi inyectado

Notas

Cantidad por pack	10 unid.
-------------------	----------



Tag RFID

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Otros datos

distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-