


E80393



Tag RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



Campo de aplicación		
Aplicación	codificación RFID de depósitos metálicos	
Datos eléctricos		
Frecuencia de trabajo	[MHz]	860...930
Tamaño de memoria	[bit]	512
Tipo de memoria		EEPROM
Tipo de chip		Impinj Monza 4QT
Identificador de tag (TID)	[Byte]	64
Código electrónico de producto (EPC)		96 bit; (ampliable: 128 bit)
Estándar RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	71,6
Dimensiones	[mm]	53 x 139,2 x 14,9
Materiales		Carcasa: policarbonato-ABS
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E80393



Tag RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

Otros datos

distancia de lectura (m)

DTE80x	2
DTE90x	1,9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2