




Pantalla LCD

LC-DISPLAY

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: DX1041

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



sección del panel de mandos 68 x 33 mm según DIN



Características del producto

Carcasa	carcasa para panel de montaje
Dimensiones [mm]	39 x 75 x 54

Campo de aplicación

Aplicación	Indicación escalable para sensores con salida analógica
------------	---

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas analógicas: 1
------------------------------	----------------------------------

Entradas

Número de entradas analógicas	1
Entrada analógica de tensión [V]	10...50

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Grado de protección	IP 65; (montado con junta)

Datos mecánicos

Peso [g]	120
Carcasa	carcasa para panel de montaje
Dimensiones [mm]	39 x 75 x 54
Materiales	plástico




Pantalla LCD

LC-DISPLAY

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2.5 mm²

Conexión



- 1 potenciómetro
- 2 Ajuste del punto cero aproximado
- 3 Ajuste del punto cero exacto
- 4 Rango de indicación aproximado
- 5 Rango de indicación exacto
- 6 interruptor DIP
- 7 Punto decimal , entrada 10...50mA