




Caja repartidora

ZDO8F039MSJ0005H10



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	2
Corriente máxima total	[A]	6
Salidas		
Alimentación		NPN
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caja repartidora

ZDO8F039MSJ0005H10

Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	516	
Materiales		PBT-GF20; latón niquelado	
Material del cuerpo		PBT-GF 20 / latón, niquelado	
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8	
Tipo de conector		M8	
Aptitud para cadenas portacables		sí	
Aptitud para cadenas portacables		radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
		velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
		ciclos de curvatura	> 5 Mio.
		esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Accesorios (opcionales)	Adaptador para carril DIN: E73007
	Tapón de protección: M8, E73005

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado






Caja repartidora

ZDO8F039MSJ0005H10

Conexión



Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo