


EVC617



Prolongador

VDOAH040MSS0003H04STAH040MSS

Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables

Libre de siliconas

sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Clase de protección

II

Corriente máxima total

[A]

4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Nota sobre la temperatura ambiente

cULus: ...75 °C

Temperatura ambiente (en movimiento)

[°C]

-25...90

Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento

cULus: ...75 °C

Temperatura de almacenamiento

[°C]

-25...55

Humedad de almacenamiento

[%]

10...100

Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada

1K22/ DIN 60721-3-1

Grado de protección

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVC617



Prolongador

VDOAH040MSS0003H04STAH040MSS

Datos mecánicos		
Peso	[g]	117,3
Dimensiones	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Material de la junta		FKM
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas	
Notas	Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión	



Prolongador

VDOAH040MSS0003H04STAH040MSS

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Diagramas y curvas

Curva característica de reducción de potencia



Reducción de potencia $I_{max} * 0,8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura ambiente [°C]

Y Corriente [A]