


Prolongador

VDOAF030MSS0001H03STGF040MSS



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
-------------------------	---

Libre de siliconas	sí
--------------------	----

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 50 AC / < 60 DC
-----------------------------	-------------------

Clase de protección	III
---------------------	-----

Corriente máxima total [A]	3
----------------------------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Nota sobre la temperatura ambiente	cULus: ...80
------------------------------------	--------------

Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-25...90
---	----------

Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento	cULus: ...80
--	--------------

Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
---------------------	-----------------------------

Datos mecánicos

Peso [g]	40,8
----------	------

Dimensiones [mm]	10 x 10 x 36
------------------	--------------

Materiales	Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM
------------	--

Material de la tuerca	latón, niquelado
-----------------------	------------------

Aptitud para cadenas portacables	sí
----------------------------------	----



Prolongador

VDOAF030MSS0001H03STGF040MSS

Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm

