



Prolongador

VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS



| Campo de aplicación                                                         |      |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial                                                     |      | Libre de siliconas; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
| Aplicación                                                                  |      | zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria                   |
| Libre de siliconas                                                          |      | sí                                                                      |
| Datos eléctricos                                                            |      |                                                                         |
| Tensión de alimentación                                                     | [V]  | < 60 AC/DC                                                              |
| Clase de protección                                                         |      | II                                                                      |
| Corriente máxima total                                                      | [A]  | 4                                                                       |
| Corriente máxima total (UL)                                                 | [A]  | 3                                                                       |
| Condiciones ambientales                                                     |      |                                                                         |
| Temperatura ambiente                                                        | [°C] | -25...100                                                               |
| Nota sobre la temperatura ambiente                                          |      | cULus: ...50                                                            |
| Temperatura ambiente (en movimiento)                                        | [°C] | 5...100                                                                 |
| Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento                            |      | cULus: ...50                                                            |
| Temperatura de almacenamiento                                               | [°C] | -25...55                                                                |
| Humedad de almacenamiento                                                   | [%]  | 10...100                                                                |
| Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                     |
| Grado de protección                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                             |



Prolongador


VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS

| Datos mecánicos                  |                                                   |                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso                             | [g]                                               | 120,9                                                                                  |
| Materiales                       | Carcasa: PVC naranja; Junta de estanqueidad: EPDM |                                                                                        |
| Material de la tuerca            | inox (1.4404 / 316L)                              |                                                                                        |
| Aptitud para cadenas portacables | sí                                                |                                                                                        |
| Aptitud para cadenas portacables | radio de curvatura para uso flexible              | mín. 10 x diámetro del cable                                                           |
|                                  | velocidad de avance                               | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s² |
|                                  | ciclos de curvatura                               | > 1 Mio.                                                                               |
|                                  | esfuerzo de torsión                               | ± 180 °/m                                                                              |

| Notas             |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Conexión



# EVT061



## Prolongador

VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

