




Detector inductivo para altas temperaturas

I9-3020ZBPKG/M50/5M/SH



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Alcance	[mm]	20
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M50 x 1,5 / L = 70
Campo de aplicación		
Aplicación		aplicaciones con altas temperaturas
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...35 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 15
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	150
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	100
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance	[mm]	20
Alcance operativo	[mm]	0...16,2



Detector inductivo para altas temperaturas

I9-3020ZBPKG/M50/5M/SH

Precisión / variaciones

Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,6 / latón: 0,3 / aluminio: 0,2 / cobre: 0,1
Histéresis [% del Sr]	3...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr]	-10...10

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...180
Grado de protección	IP 65

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-4-2 ESD	2 kV CD / 4 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	3 V
MTTF [años]	700	

Datos mecánicos

Peso [g]	560,5
Carcasa	Tipo con rosca
Tipo de montaje	montaje enrasado
Dimensiones [mm]	M50 x 1,5 / L = 70
Nombre de la rosca	M50 x 1,5
Materiales	Carcasa: Acero inoxidable; Superficie activa: LCP

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, silicona; alta flexibilidad; 3 x 0,22 mm²

Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul