


Detector inductivo

IFG3005-BPKG/5M

RT



Características del producto

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	5
Carcasa	cilíndrico
Dimensiones [mm]	Ø 11 / L = 54

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	15; (24 V)
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	250
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Alcance [mm]	5
Alcance real Sr [mm]	5 ± 10 %
Alcance operativo [mm]	0...4,05

Precisión / variaciones

Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr]	3...15
Deriva del punto de conmutación	-10...10


IF5822



Detector inductivo

IFG3005-BPKG/5M RT

[% del Sr]	
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	[°C] -25...80
Grado de protección	IP 67
Homologaciones / pruebas	
CEM	EN 60947-5-2
	EN 55011
	clase B
MTTF	[años] 1865
Datos mecánicos	
Peso	[g] 191,5
Carcasa	cilíndrico
Tipo de montaje	no enrasable
Dimensiones	[mm] Ø 11 / L = 54
Materiales	PBT incoloro
Indicaciones / elementos de mando	
Indicación	Estado de conmutación
	1 x LED, rojo
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 5 m, PVC; 3 x 0,14 mm ²	
Conexión	



Colores de los hilos :

BK = negro

BN = marrón

BU = azul