




Detector inductivo

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT



1 lengüeta de bloqueo



Características del producto		
Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente abierto
Alcance [mm]		10
Carcasa		rectangular
Dimensiones [mm]		26 x 26 x 26
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]		10...36 DC
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]		4,6
Corriente de carga mínima [mA]		2
Corriente residual máx. [mA]		0,6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]		100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]		250

**Detector inductivo**

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección	
Alcance [mm]	10
Alcance real Sr [mm]	10 ± 10 %
Alcance operativo [mm]	0...8,1

Precisión / variaciones	
Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr]	1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr]	-10...10

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
MTTF [años]	2577	

Datos mecánicos	
Peso [g]	61,12
Carcasa	rectangular
Tipo de montaje	montaje enrasado
Dimensiones [mm]	26 x 26 x 26
Materiales	PA

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, rojo

Accesorios	
Componentes incluidos	Tornillo cilíndrico: 1 x M4 x 12

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector machoCable: 0,15 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Conector: 1 x M12; codificación: A





Detector inductivo

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Conexión

