


KT5110



Pulsador luminoso capacitivo

KTMSF-KGRBPKG/2M



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	Ø 29 / L = 31
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		estático
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	500
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Tiempos de respuesta		
Tiempo de reacción	[ms]	35
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85

KT5110



Pulsador luminoso capacitivo

KTMSF-KGRBPKG/2M

Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)
---------------------	---

Homologaciones / pruebas

CEM	IEC 61000-4	
MTTF	[años]	516

Datos mecánicos

Peso	[g]	97,5
Dimensiones	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiales	PA 6.6-GF30 negro; Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV	

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
	función	1 x LED, verde activable

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 1
	Anillo sellante: 1
Accesorios (opcionales)	Tapa para botón


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR

Conexión



Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco