




Pulsador luminoso capacitivo

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: KT6301
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	Ø 32 / L = 31
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		biestable
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	500
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Tiempos de respuesta		
Tiempo de reacción	[ms]	35

KT5351



Pulsador luminoso capacitivo

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	78,5
Dimensiones	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiales		Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, verde
	función	1 x LED, rojo activable
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 1
		Anillo sellante: 1
Accesorios (opcionales)		Tapa para botón
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

