




Fuente de iluminación externa

Dome Light 80 CY RD/ US




Características del producto		
Tipo de luz		luz roja; luz de color cian
Campo de aplicación		
Campo de iluminación	[mm]	80 x 80
Diseño		domo
Modo de funcionamiento		potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible); alta potencia luminosa (pulsada)
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	Régimen "funcionamiento permanente": 375; Régimen "Alta luminosidad": 2130
Clase de protección		III; (MBTP)
Tipo de luz		luz roja; luz de color cian
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 1
Entradas		
Disparador		24 V PNP/NPN; externa
Número de entradas digitales		1



Fuente de iluminación externa

Dome Light 80 CY RD/ US

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...40
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...60
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
Seguridad fotobiológica		grupo de riesgo 1; (DIN EN 62471)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	512,05
Dimensiones	[mm]	193 x 136 x 75
Materiales		Carcasa: aluminio negro anodizado; Tapa: ABS
Par de apriete	[Nm]	0,5...1,5
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Régimen "Alta luminosidad"	1 x LED, rojo
	segmento LED	1 x LED, blanco
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Parametrización		
Conector: M12; codificación: A		
		
1:	Régimen "Alta luminosidad"	
2:	color 2	
3:	GND	
4:	segmento LED 1	
5:	segmento LED 2	
6:	segmento LED 3	
7:	segmento LED 4	
8:	bloquear botones	

O2D931




Fuente de iluminación externa

Dome Light 80 CY RD/ US

Conexión eléctrica - alimentación de tensión

Conector: M12; codificación: A



- | | |
|----|---------------------|
| 1: | U+ |
| 2: | entrada trigger NPN |
| 3: | GND |
| 4: | entrada trigger PNP |
| 5: | atenuador de luz |