



Alcance con respecto al reflector	[m]	0,03...4; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable		no

OGP302



Sistema réflex

OGP-DPKG/6M

Diámetro máx. del punto luminoso [mm]	160
Dimensiones del punto luminoso aplicables para	con el alcance máximo
Filtro de polarización disponible	sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
MTTF [años]	509

Datos mecánicos

Peso [g]	258,3
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Nombre de la rosca	M18 x 1
Materiales	Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: EPDM
Material de la lente	PMMA

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------


Notas

Notas	tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul



Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia

