


Sistema réflex

OHP-DPKG/0,20M/AS

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: O8P204

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Tipo de luz	luz roja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Característica especial	Filtro de polarización
Principio de funcionamiento	Sistema réflex

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 20
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz roja
Vida útil típ. [h]	75000
Temperatura de referencia para vida útil [°C]	25

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	oscurecimiento
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	50
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	800
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada



Sistema réflex

OHP-DPKG/0,20M/AS

Resistente a sobrecargas	sí	
Rango de detección		
Alcance con respecto al reflector [m]	0,8; (Reflector «nido de abeja» Ø 35 E20004)	
Alcance ajustable	no	
Diámetro máx. del punto luminoso [mm]	10	
Dimensiones del punto luminoso aplicables para	Alcance	
Filtro de polarización disponible	sí	
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta [s]	< 0,6	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-20...50	
Grado de protección	IP 67	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
Datos mecánicos		
Peso [g]	14,9	
Carcasa	rectangular	
Dimensiones [mm]	20,6 x 7,6 x 12,5	
Materiales	ABS	
Material de la lente	PMMA	
Orientación de la óptica	óptica lateral	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	zona no segura	1 x LED, amarillo parpadea
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Cable: 0,2 m, PVC		
Conector: 1 x M8; codificación: A		



Sistema réflex

OHP-DPKG/0,20M/AS

Conexión

