

Barrera fotoeléctrica, emisor

OHS-00KG/0,20M/AS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: O8S202

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Tipo de luz	luz roja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 20
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz roja
Longitud de onda [nm]	660
Vida útil típ. [h]	75000
Temperatura de referencia para vida útil [°C]	25

Salidas

Resistente a sobrecargas	sí
--------------------------	----

Rango de detección

Emisor / receptor	emisor
Alcance [m]	< 1,2
Diámetro máx. del punto luminoso [mm]	10
Dimensiones del punto luminoso aplicables para	Alcance

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...50
---------------------------	----------

OH5012



Barrera fotoeléctrica, emisor

OHS-00KG/0,20M/AS

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Datos mecánicos

Peso [g]	15,4
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiales	ABS
Material de la lente	PMMA
Orientación de la óptica	óptica lateral

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,2 m, PVC

Conector: 1 x M8; codificación: A



Conexión

