


Sensor de temperatura por infrarrojos

OWI-BPKG/10m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Carcasa	Tipo con rosca
---------	----------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	20; ((24 V))
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	150
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Alcance ajustable	sí
Rango de longitud de onda [μm]	6...14

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta [s]	< 500
-------------------------	-------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Grado de protección	IP 65


OW5025



Sensor de temperatura por infrarrojos

OWI-BPKG/10m

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
Datos mecánicos		
Carcasa	Tipo con rosca	
Dimensiones [mm]	M30 x 1,5 / L = 113	
Nombre de la rosca	M30 x 1,5	
Materiales	Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco	
Material de la lente	plástico	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2	
	destornillador	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Cable: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Conexión		



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco