

OYA1510-40-4-12-P-1

[illegible]

T	emisor
R	receptor
1	LED tricolor rojo / verde / naranja
2	LED amarillo
3	LED bicolor rojo / verde



Tipo de luz	luz infrarroja
-------------	----------------

Función de protección	protección de acceso para manos
-----------------------	---------------------------------

Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	20
---------------------------------------	-----	----



Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA1510-40-4-12-P-1

Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 2
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	950
Receptor		
Consumo de corriente	[mA]	83
Emisor		
Consumo de corriente	[mA]	42
Salidas		
Alimentación		PNP
Número de salidas OSSD		2
Corriente máxima por cada salida OSSD	[mA]	400; (24 V)
Protección contra cortocircuitos		sí
Rango de detección		
Altura de la zona protegida	[mm]	1510
Resolución (capacidad de detección d)	[mm]	40
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa)	[m]	0...4
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa)	[m]	3...12
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[ms]	13
Condiciones ambientales		
Lugar de utilización		clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie
Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección		IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	IEC 61496-1	
Resistencia a choques	IEC 61496-1	
Resistencia a vibraciones	IEC 61496-1	
Parámetros de seguridad		
Tipo EPES (IEC 61496-1)		4
Cumple con los requisitos		ISO 13849-1: 2015 categoría 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
Vida útil TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	1,5E-08



Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA1510-40-4-12-P-1

Datos mecánicos		
Peso	[g]	4910
Dimensiones	[mm]	1563 x 28 x 30
Materiales		Carcasa: aluminio; placa frontal: PC
Longitud L	[mm]	1563


Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	emisor	1 x LED
	receptor	2 x LED

Accesorios		
Componentes incluidos		escuadra de montaje: 6
		tuercas correderas: 6
		Tuercas


Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - emisor

Conector: 1 x M12; codificación: A




Conexión



Conexión eléctrica - receptor

Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m; con una sección transversal del hilo de 0,34 mm²



Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA1510-40-4-12-P-1

Conexión

