


Barreras fotoeléctricas de seguridad

OYA0810-03-4-60-P-1

En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).



- | | |
|----|--------------|
| T | emisor |
| R | receptor |
| 1 | LED rojo |
| 2 | LED verde |
| 3 | LED amarillo |
| 4 | LED naranja |
| 5 | LED rojo |
| 6 | LED verde |
| 7 | LED amarillo |
| 8 | LED amarillo |
| 9 | LED amarillo |
| 10 | pantalla |
| 11 | LED naranja |



Barreras fotoeléctricas de seguridad

OYA0810-03-4-60-P-1

Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Alimentación		PNP
Grado de protección		IP 65
Campo de aplicación		
Función de protección		protección de acceso para el cuerpo
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación [%]		20
Tensión de alimentación [V]		24 DC
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad [s]		< 10
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda [nm]		950
Receptor		
Consumo de corriente [mA]		250
Emisor		
Consumo de corriente [mA]		125
Salidas		
Alimentación		PNP
Número de salidas OSSD		2
Corriente máxima por cada salida OSSD [mA]		500; (24 V)
Protección contra cortocircuitos		sí
Rango de detección		
Altura de la zona protegida [mm]		810
Número de haces		3
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa) [m]		8...30
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa) [m]		18...60
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta [ms]		7
Condiciones ambientales		
Lugar de utilización		clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie
Temperatura ambiente [°C]		-10...55
Humedad relativa del aire máx. [%]		95
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
CEM	IEC 61496-1	
Resistencia a choques	IEC 61496-1	
Resistencia a vibraciones	IEC 61496-1	



Barreras fotoeléctricas de seguridad

OYA0810-03-4-60-P-1

Parámetros de seguridad		
Tipo EPES (IEC 61496-1)		4
Cumple con los requisitos		ISO 13849-1: 2015 categoría 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
Vida útil TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	7,7E-09

Datos mecánicos		
Peso	[g]	6910
Dimensiones	[mm]	1036 x 50 x 60
Materiales		Carcasa: aluminio; placa frontal: PC
Longitud L	[mm]	1036


Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	emisor	4 x LED
	receptor	6 x LED
	receptor	Pantalla LCD

Accesorios		
Componentes incluidos		escuadra de montaje: 6
		tuercas correderas: 6


Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - emisor

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión




Barreras fotoeléctricas de seguridad

OYA0810-03-4-60-P-1

Conexión eléctrica - receptor

Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m; con una sección transversal del hilo de 1 mm²



Conexión

