


PK6224



Sensor de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación

PK-010-RFN14-HCPKG/US/ /W



1 Par de apriete 25 Nm



Características del producto		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2	
Rango de medición	0...10 bar	0...145 psi
Conexión de proceso	conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior rosca interno:M5	
Campo de aplicación		
Aplicación	para aplicaciones industriales	
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos	
Temperatura del fluido [°C]	-25...80	
Presión de rotura mín.	300 bar	4350 psi
Resistencia a la presión	25 bar	362 psi
Tipo de presión	presión relativa	
PTMA en aplicaciones según el NRC	25 bar	362 psi
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]	9,6...32 DC	
Consumo de corriente [mA]	< 25	
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)	
Clase de protección	III	
Protección contra inversiones de polaridad	sí	
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2	
Salidas		
Número total de salidas	2	
Señal de salida	señal de conmutación	



Sensor de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación

PK-010-RFN14-HCPKG/US/ /W

Alimentación	PNP	
Número de salidas digitales	2	
Función de salida	antivalente	
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2	
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	500	
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	100	
Protección contra cortocircuitos	sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada	
Resistente a sobrecargas	sí	

Rango de configuración / medición

Rango de medición	0...10 bar	0...145 psi
Punto de conmutación SP	0,5...10 bar	7,5...145 psi
Punto de desconmutación rP	0,3...9,8 bar	5...142 psi

Precisión / variaciones

Precisión del punto de conmutación [% del valor final]	< ± 2,5; (precisión de configuración)	
Repetibilidad [% del valor final]	< ± 0,5; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)	
Exactitud señal analógica [% del valor final]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)	
Influencia de la temperatura por cada 10 K	< ± 0,5	

Software / programación

Ajuste del punto de conmutación	Anillos de ajuste	
---------------------------------	-------------------	--

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...100	
Grado de protección	IP 67	

Homologaciones / pruebas

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años]	500	
Directiva sobre equipos a presión	Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud	

Datos mecánicos

Peso [g]	92,5	
Materiales	PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L)	
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4404 / 316L)	

PK6224



Sensor de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación

PK-010-RFN14-HCPKG/US/ /W

Ciclos de presión mín.	50 millones
Conexión de proceso	conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior rosca interno:M5
Tornillo de amortiguación integrado	no (montaje posterior posible)

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	Estado de conmutación	LED, amarillo
Escala disponible	sí	

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

