


PM1618



Transmisor de presión con membrana aflorante

PM-,40BREA01-E-ZVG/US



- 1 Ranura con junta de estanqueidad (DIN EN ISO 1179-2)
- 2 G1 junta cónica rosca exterior



Características del producto			
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1		
Rango de medición	-0,05...0,4 bar	-50...400 mbar	-0,725...5,8 psi -5...40 kPa
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica		
Campo de aplicación			
Característica especial	Contactos dorados		
Elemento de medición	célula de medición de presión cerámica capacitiva		
Supervisión de temperatura	no		
Aplicación	montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas		
Fluidos	fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos		
Temperatura del fluido [°C]	-25...150		
Presión de rotura mín.	30000 mbar	435 psi	3000 kPa
Resistencia a la presión	8000 mbar	116 psi	800 kPa
Resistencia al vacío [mbar]	-1000		
Tipo de presión	presión relativa		
Sin espacios muertos	sí		
Datos eléctricos			
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC		



Transmisor de presión con membrana aflorante

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Resistencia de aislamiento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Principio de medición		hidrostático
Perro guardián integrado		sí
2-hilos		
Consumo de corriente	[mA]	3,5...21,5
Retardo a la disponibilidad	[s]	1
3 hilos		
Consumo de corriente	[mA]	< 45
Retardo a la disponibilidad	[s]	0,5
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Salidas		
Número total de salidas		2
Señal de salida		señal analógica; IO-Link; (configurable)
Número de salidas digitales		1; (IO-Link)
Número de salidas analógicas		1
Salida analógica de corriente	[mA]	4...20; (escalable)
Carga máx.	[Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 9 V) / 21.5 mA)
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de configuración / medición		
Rango de medición	-0,05...0,4 bar	-50...400 mbar -0,725...5,8 psi -5...40 kPa
Punto inicial analógico	-50...320 mbar	-0,725...4,641 psi -5...32 kPa
Punto final analógico	30...400 mbar	0,435...5,802 psi 3...40 kPa
En intervalos de	0,1 mbar	0,001 psi 0,01 kPa
Configuración de fábrica	ASP = 0,0 bar	AEP = 400 mbar
Precisión / variaciones		
Repetibilidad	[% del margen]	< ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitud señal analógica	[% del margen]	< ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (incl. error del punto cero y del margen, no linealidad, histéresis; Turn down 1:1)
Desvío de la linealidad	[% del margen]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvío de la histéresis	[% del margen]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Estabilidad a largo plazo	[% del margen]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)



Transmisor de presión con membrana aflorante

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Desviación total en el rango de temperatura	Rango de temperatura	desviación total
	-25...15 °C	Exactitud señal analógica ± 0,1 % del margen / 10 K
	15...80 °C	Exactitud señal analógica
	80...150 °C	Exactitud señal analógica ± 0,15 % del margen / 10 K
Observaciones sobre precisión / variación	para más detalles, véase el apartado de diagramas y curvas	

Tiempos de respuesta		
Atenuación de la salida analógica dAA	[s]	0...4
2-hilos		
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica	[ms]	30
3 hilos		
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica	[ms]	7

Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Perfiles	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Modo SIO	no	
Clase de puerto de maestro requerido	A	
Datos del proceso analógicos	3	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso	[ms]	3,2
Resolución IO-Link para presión	[mbar]	0,1
Datos del proceso IO-Link (cíclico)	función	Longitud de bits
	Presión	16
	Estado del equipo	4
Funciones IO-Link (acíclico)	Marcado específico de la aplicación; temperatura interna	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	1410

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...100
Grado de protección	IP 67; IP 68; IP 69K	

Homologaciones / pruebas		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)

PM1618



Transmisor de presión con membrana aflorante

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

MTTF	[años]	364
------	--------	-----

Datos mecánicos

Peso	[g]	336,8
Materiales		inox (1.4404 / 316L); PBT
Materiales en contacto con el fluido		c��amica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de presi��n m��n.		100 millones
Par de apriete	[Nm]	20
Conexi��n de proceso		conexi��n de rosca G 1 rosca exterior junta c��nica

Indicaciones / elementos de mando

Unidad de indicaci��n	mbar; psi; kPa; mmWS; inH2O
-----------------------	-----------------------------

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexi  n el  ctrica

Conector: 1 x M12; codificaci  n: A; Contactos: dorado



Conexi  n



- 1
- Conexi  n para funcionamiento con 2 hilos (anal  gica)
- 2
- Conexi  n para funcionamiento con 3 hilos (anal  gica / IO-Link)
OUT1 : IO-Link
OUT2 : salida anal  gica




Transmisor de presión con membrana aflorante

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Diagramas y curvas

influencia de la temperatura ambiente en la precisión



X Temperatura
Y desviación total