QHA200

Hardware para la utilización de moneo en el entorno de producción

moneo appliance

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: QHA210

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado



1	alimentación de tensión
2	Audio
3	Entrada para micrófono
4	Interfaz COM x 2
5	Puerto VGA
6	Conector de vídeo DisplayPort
7	Puerto HDMI
8	interfaz USB x 4
9	Interfaz Ethernet 2
10	Interfaz Ethernet 1

CE

QHA200

Hardware para la utilización de moneo en el entorno de producción

moneo appliance

Campo de aplicación			
Aplicación		Hardware informático para la utilización de moneo	
		Suministro de capacidad de almacenamiento y potencia de procesamiento	
		software moneo preinstalado	
		Sencilla puesta en marcha sin conocimientos específicos de informática	
Descripción del contenido		incluye sistema de gestión para el mantenimiento del Appliance	
Compatibilidad		Se puede utilizar independientemente de la infraestructura informática	
		Posibilidad de integración en cualquier momento en la estructura de la red informática	
Conectividad		Interfaces para el sensor y la red informática	
Mantenimiento y asistencia técnica		Funciones integradas de actualización, copia de seguridad y asistencia técnica a través del sistema de gestión del appliance	
Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	[V]	12...24 DC	
Consumo de corriente	[mA]	2200; (24 V)	
Salidas			
Número de salidas de vídeo		3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
Software / programación			
Idioma		inglés	
Licencias incluidas		appliance management system (AMS)	
Nota sobre la licencia		vinculada al hardware; Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado	
Sistema operativo		Debian Linux 10	
Requisitos del sistema			
Navegador web		Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual)	
Interfaces			
Interfaz de comunicación		Ethernet; RS232; USB	
Número de interfaces Ethernet		2; (GBit)	
Número de interfaces RS232		2; (seleccionable a través de BIOS: RS232 / RS485)	
Número de interfaces USB		4; (USB 3.0)	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...50	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...85	
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95; (40 °C sin condensación)	
Grado de protección		IP 67; (zócalo: IP 21)	
Homologaciones / pruebas			
Resistencia a choques		IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Resistencia a vibraciones		IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
Datos mecánicos			
Peso	[g]	5653	
Dimensiones	[mm]	85 x 253 x 201	
Hardware			
Chipset		Intel Q170	
Procesador		Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz	

QHA200

Hardware para la utilización de moneo en el entorno de producción

moneo appliance

Chip TPM	V 2.0
BIOS	AMI EFI BIOS
Memoria de trabajo	8 GB DDR3
Memoria masiva	128 GB SSD
Notas	
Notas	Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado
Cantidad por pack	1 unid.