



Enc der incremental con eje macizo

RC-0512-I05/L2

Este art culo ya no est  disponible - ficha de archivo



- 1 Posici n de referencia
- 2 M3 profundidad 5 mm



Caracter�sticas del producto		
Resoluci�n		512 impulsos
Versi�n del eje		eje macizo
Di�metro del eje	[mm]	6
Datos el�ctricos		
Tolerancia de tensi�n de alimentaci�n	[%]	10
Tensi�n de alimentaci�n	[V]	5 DC
Consumo de corriente	[mA]	150
Salidas		
Alimentaci�n		TTL
Corriente m�xima por cada salida	[mA]	20
Frecuencia de conmutaci�n	[kHz]	300
Desfase canal A y B	[�]	90
Rango de configuraci�n / medici�n		
Resoluci�n		512 impulsos
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[�C]	-30...100
Nota sobre la temperatura ambiente		con cable tendido fijo: -30 �C
Temperatura de almacenamiento	[�C]	-30...100



Encóder incremental con eje macizo

RC-0512-I05/L2

Humedad relativa del aire máx. [%]	98
Grado de protección	IP 64

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	100 g (6 ms)
Resistencia a vibraciones	10 g (55...2000 Hz)

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	Ø 58 / L = 46
Materiales	aluminio
Velocidad de rotación máx. [U/min] mecánica	12000
Par de apriete inicial máx. [Nm]	1
Temperatura de referencia par de apriete [°C]	20
Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	6
Material del eje	1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje [N]	10
Carga máx. radial en el extremo del eje [N]	20


Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; axial

marrón	A
verde	A invertido
gris	B
rosa	B invertido
rojo	índice 0
negro	índice 0 invertido
azul	L+ sensor
blanco	0V sensor
marrón / verde	L+ (Up)
blanco / verde	0V (Un)
violeta	Avería invertido
pantalla	Carcasa

Diagramas y curvas

Diagrama de impulsos



giro en el sentido de las agujas del reloj (vista sobre el eje)