




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFM12AACE1

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Conexión de proceso	M12 x 1
---------------------	---------

Campo de aplicación

Aplicación	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistencia a la presión [bar]	5

Fluidos líquidos

Aplicación	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación	VS 0200 Exi
------------------------------------	-------------

Rango de configuración / medición

Fluidos líquidos	
Rango de configuración [cm/s]	0...60
Sensibilidad máxima [cm/s]	0...20

Precisión / variaciones

Gradiente de temperatura [K/min]	7
----------------------------------	---

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta [s]	2...20
-------------------------	--------

Fluidos líquidos

Tiempo de respuesta [s]	2...20
-------------------------	--------

Condiciones ambientales

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M12 x 1
Nombre de la rosca	M12 x 1
Materiales	PTFE
Materiales en contacto con el fluido	PTFE
Conexión de proceso	M12 x 1

SF0703



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFM12AACE1


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris