




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14ABBE1

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SF221A

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Conexión de proceso	G 1/4 rosca exterior
---------------------	----------------------

Campo de aplicación

Aplicación	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistencia a la presión [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicación	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80

Fluidos gaseosos

Temperatura del fluido [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación	VS 0200 Exi
------------------------------------	-------------

Rango de configuración / medición

Fluidos líquidos

Rango de configuración [cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...60

Fluidos gaseosos

Rango de configuración [cm/s]	200...2000
Sensibilidad máxima [cm/s]	200...800

Precisión / variaciones

Gradiente de temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta [s]	1...10
-------------------------	--------

Fluidos líquidos

Tiempo de respuesta [s]	1...10
-------------------------	--------


SF0705



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14ABBE1

Fluidos gaseosos	
Tiempo de respuesta	[s] 1...10
Condiciones ambientales	
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	inox (1.4571 / 316Ti)
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso	G 1/4 rosca exterior
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 2 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²	
Conexión	



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris