




Detector de circulación de aire

LTM1202B1A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Conexión de proceso		M12 x 1
Campo de aplicación		
Resistencia a la presión	[bar]	5
Datos eléctricos		
Conexión a amplificadores de conmutación		sí
Amplificadores de conmutación		Conexión al amplificador de conmutación SC0001
Retardo a la disponibilidad	[s]	60
Rango de configuración / medición		
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración	[cm/s]	10...2000
Sensibilidad máxima	[cm/s]	10...250
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	15
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	< 5
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	< 5
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	M12 x 1

SL0002



Detector de circulación de aire

LTM1202B1A

Nombre de la rosca	M12 x 1
Materiales	latón niquelado
Materiales en contacto con el fluido	superficie del sensor: PBT
Conexión de proceso	M12 x 1

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexión



YE =	Colores de los hilos : amarillo
GN =	verde
WH =	blanco