




Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOG/24VDC



1 potenciómetro

Características del producto	
Número de entradas y salidas	Número de salidas relé: 1
Conexión de proceso	Ø 23 mm
Campo de aplicación	
Temperatura del fluido [°C]	-10...50
Resistencia a la presión [bar]	1
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC
Consumo de corriente [mA]	50
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas relé: 1
Salidas	
Señal de salida	señal de conmutación
Número de salidas relé	1
Poder de corte	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Función de conmutación para supervisión de caudal	el relé se activa cuando hay caudal
Rango de configuración / medición	
Fluidos gaseosos	
Rango de configuración [cm/s]	100...1000
Sensibilidad máxima [cm/s]	100...400



Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOG/24VDC

Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	5
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	3...60
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	3...60
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...85
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
MTTF	[años]	1294
Homologación UL	Número de homologación UL	I029
	Número de registro UL	E174189
Datos mecánicos		
Peso	[g]	192,5
Dimensiones	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiales		Carcasa: PBT; superficie del sensor: titanio
Materiales en contacto con el fluido		PBT; titanio
Conexión de proceso		Ø 23 mm
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	función	1 x LED, rojo
	función	1 x LED, verde
Accesorios		
Componentes incluidos		Brida de fijación: 1, E40048
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

SL5105




Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOG/24VDC

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Conexión



BN =	Colores de los hilos :
BU =	marrón
BK =	azul
WH =	negro
	blanco